



Efektivita
v nové
dimenzi.

WAGNER Tribo lance TL **Flexibilní manuální systém**

Ergonomická obouruční obsluha.

Fixní nebo výsuvná verze.

Kombinace s pistolí Corona a Tribo.

WAGNER Tribo lance TL

Manuální aplikační vybavení s vysokou flexibilitou



Nové zařízení WAGNER Tribo lance TL (prodlužovací trubice) umožňuje efektivní lakování velkých dílů a nanášení silných vrstev pro zesílenou ochranu proti korozi splňující rozličné individuální požadavky. Dokonalé řešení pro stavební díly se svary a složitými tvary.

Nízká investice – vysoké úspory

- O 10% vyšší denní výrobní doba díky ergonomické obouručné obsluze & struktuře s nízkou hmotností
- Zvýšená efektivita přesunů & snížení doby lakování o 15% s 3D flexibilní tryskou
- Úspora přibližně 30,000€ za investice na zvedací zařízení díky výsuvné konstrukci umožňující dosah až 2,8 m.
- Maximální flexibilita & nejnižší investice při střídavém použití systému Corona

Neomezené možnosti nanášení vrstev

- Tribo lance TL s nízkou hmotností a uhlíkovou strukturou trubice
- K dispozici fixní a výsuvná verze
- Obsahuje bezdrátovou spoušť pistole
- Zásobování přímo z krabice s práškem
- Až 50 receptů pro opakované dosažení výborných výsledků lakování
- Volitelné: manuální Corona pistole PEM-X1



Verze Tribo	Délka	Popis
Sprint Airfluid TL 1000	1.000 mm	Manuální jednotka Airfluid & fixní struktura trubice TL lance
Sprint Airfluid TL Flex 1800	1.800 mm	Manuální jednotka Airfluid & dvoudílná výsuvná struktura trubice TL lance
Sprint Airfluid TL Flex 2800	2.800 mm	Manuální jednotka Airfluid & trojdílná výsuvná struktura trubice TL lance

Sady dodatečného vybavení pro manuální jednotky Sprint:

- Tribo lance TL 1000
- Tribo lance TL Flex 1800
- Tribo lance TL Flex 2800

Verze Corona & Tribo TL	Délka	Popis
Sprint Airfluid C & TL 1000	1.000 mm	Manuální jednotka Airfluid s pistolí Corona PEM-X1 & fixní struktura trubice TL lance
Sprint Airfluid C & TL Flex 1800	1.800 mm	Manuální jednotka Airfluid s pistolí Corona PEM-X1 & dvoudílná výsuvná struktura trubice TL lance
Sprint Airfluid C & TL 2800	2.800 mm	Manuální jednotka Airfluid s pistolí Corona PEM-X1 & trojdílná výsuvná struktura trubice TL lance

Aplikace prášku Coat-2-Coat (vrstva na vrstvu)

- Dokonalé řešení pro dvouvrstvé lakování
- Odstranění meziprocesu schnutí – nutný prášek se speciálním složením



Printed in Germany · 4/2016. All information, illustrations, and specifications are based on information which was current at the time of printing. We reserve the right to make changes.

J. Wagner GmbH
 Industrial Solutions
 D-88677 Markdorf
 Tel +49 (0) 7544 505 - 0
 Fax +49 (0) 7544 505 - 1200

WAtch a.s.
 Brdlíkova 286/1c,
 Praha 5, 150 000
Tel +420 778 071 019
 www.watech.cz



www.watech.cz

